



EK724



**Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5**

**Technische Eigenschaften**

**Kabel**

Kabellänge 200 m

**Abmessungen**

Abmessungen 50 x 42 mm

**Spannung**

Nennspannung 24 - 24 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur 0 - 50 °C