



FWKP601500VERZ

Brandschutzkanal FWK-Plus 60x150 mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	EI90
------------------------	------

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
--------------------------------	---

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	150 mm
Länge	2000 mm
Innenhöhe	55 mm
Innenbreite	145 mm
Lichter innerer Querschnitt	7975 - 7975 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	30
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Ausstattung

Blechmaterial	Stahl
---------------	-------

Werkstoff

Farbe	Zink
-------	------

Ausstattung

Anzahl Kabelklammer pro Meter	2
Trennwände möglich	Ja
Anzahl steckbare Trennwände	1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

