



FWKP601500VERZ

Goulotte anti-feu FWK-Plus 60x150 galvanisée

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu	EI90
-----------------------------	------

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu	4
------------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm
Longueur	2000 mm
Hauteur intérieure	55 mm
Largeur intérieur	145 mm
Section intérieure	7975 - 7975 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	30
---	----

Matière

Matière	Aacier
Traitement de surface	Galvanisé

Equipement

Matière de la gaine	Aacier
---------------------	--------

Matière

Couleur	Zinc
---------	------

Equipement

Nombre d'agrafes par mètre	2
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	1

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

