




WH27120405C



kallysto.pro encastré complet: Interrupteur S6 lumineux, Noir

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement
--	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	94 x 94 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage
Type de commutation	Permutateur

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----