




WL0413



lumina - Botão simples c/sinaliz - preto

Características técnicas

Intensidade de corrente	10 A
-------------------------	------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9004
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento Envernizado

Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico
---------------------	-----------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem com garras Ligação com parafuso
------------------	---

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Dimensões

Dimensões	71 x 71 mm
Profundidade da montagem	26 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Textos

Modo de instalação	Com garras de expansão Para fixação por parafuso
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Modo de comutação	1 polo

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----