



GR0800CH05

**Cadre de finition modulaire, PC 55, couvercle 80, noir**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Longueur                | 117 mm |
| Largeur du couvercle    | 80 mm  |
| Diamètre de l'ouverture | 0 mm   |
| Hauteur de l'ouverture  | 60 mm  |
| Largeur de l'ouverture  | 60 mm  |
| Nombre d'unités         | 1      |

**Configuration**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Type de dispositif (plastron prédécoupé pour goulotte) | Appareils avec disque central |
| Chevauchement  | Oui                           |

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

**Matière**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Matière               | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement de surface | Non traité                            |
| Couleur               | Noir graphite                         |
| Code RAL              | 9005<br>9011                          |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

**Equipement**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

**Illustrations | dessins**

