



G44047035

Anbauverteiler 24 Teilungseinheiten mit Klarsichttür aus Polystyrol in lichtgrau

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Ausstattung

Anzahl Reihen	2
---------------	---

Kapazität

Anzahl Module	24
---------------	----

Abmessungen

Höhe	370 mm
Breite	305 mm
Tiefe	97 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

Abbildungen | Zeichnungen

