




WL0412



lumina - Botão simples c/sinaliz - prata

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 A

Instalação / montagem

Montagem

Encastrar

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Materiais

Cor

Prateado

Código RAL

9006

Acabamento

Mate

Material

Metal
Plástico

Tratamento

Sem tratamento
Envernizado

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem

Montagem com garras
Ligação com parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)

1

Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Tecla simples

Intensidade de corrente

Corrente nominal

10 A

Textos

Modo de instalação

Com garras de expansão
Para fixação por parafuso

Iluminação

Para iluminação ou monitorização de circuitos

Modo de comutação

1 polo

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim