




WL0412



Tlačítko 1-pólové s podsvětlením, řazení 1/0, stříbrná mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Stříbrná
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený Lakované

Identifikace

Montážní uspořádání	Základní prvek
---------------------	----------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění příchytkou Šroubovací přípojka
--------------	--

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
----------------	---

Rozměry

Rozměry	71 x 71 mm
Vestavěná hloubka	26 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Jednonásobná klapka
-----------------------	---------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Texty

Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami Pro přišroubování
Osvětlení	Pro osvětlení a kontrolní obvod
Způsob zapojení	1pólový

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----