



VA36WWH

VOLTA MULTIMEDIA 3 ΣΕΙΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση 400 - 400 V

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Ισχύς

Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε ΔΤ=20Κ 40 W

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών 1

Αριθμός σειρών 3

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 36

Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα 72

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών Ναι

Διαστάσεις

Ύψος 515 mm

Πλάτος 305 mm

Βάθος 96,50 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Αριθμός κλειδαριών 0

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους 12

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα Όχι

Υλικά

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Όχι

Υλικά

Πλάκα τοποθέτησης υλικού Ακρυλονιτρίλιο-ακρυλικό στυρένιο (ASA)
πολυανθρακικό (PC)

Εξοπλισμός

Έχει πλάκα τοποθέτησης Ναι

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Κατηγορία προστασίας (IP) IP30

Ασφάλεια

Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----