



FG22KD1

HJELPEKONT 1 VEKSEL 230V/6A AC OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	1900 mm
Bredd	600 mm
Djup	600 mm
Material tjocklek sidovägg	1,50 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	3 mm dubbelspårås Specialverktyg
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	2
Antal öppningar för flänsplattor	4

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Utrustning

Antal rader	12
-------------	----

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Ja

Elektrisk ström

Märkström	1600 A
-----------	--------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

