



14360001

Wippe mit Beschriftungsfeld Arsys hellbronze, Metall

Technische Eigenschaften

Architektur

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Vollflächige Wippe |
|-----------------------|--------------------|

Werkstoff

| | |
|------------|------------|
| Farbe | Hellbronze |
| RAL Nummer | 3012 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | Lackiert |

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 55 mm |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe | 25 mm |

Konnektivität

| | |
|------------|------------------|
| Montageart | Klemmbefestigung |
|------------|------------------|

Ausstattung

| | |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

Zubehör

| | |
|-----------------------|----|
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
|-----------------------|----|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |

Texte

| | |
|----------------------|--|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Montageart | Klemmbefestigung |
| Beschriftung | Mit Beschriftungsfeld |
| Drucktaster | Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach |
| Wippschalter/-taster | Für Wipptaster Für Wechsel-/Kreuzschalter |