


BKB250851



Unterteil mit Montageabdeckung Stahlblech zu BKB 250x85mm Länge 2m

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Breite	250 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	21250 - 21250 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	45
---	----

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	96 mm
Nivellierbereich	96 - 254 mm

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1,5 kN
--------------------------------------	--------

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Ausstattung

Kammeranzahl	1 - 1
Mit Trennwand	Ja

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Stahl

Funktionen

Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar	Nein
----------------------------------	------

Werkstoff

Oberfläche	Verzinkt
------------	----------

Funktionen

Mit Bodenwanne	Ja
----------------	----

Abdeckung, Tür

Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

Abbildungen | Zeichnungen

