



EKR1200BL1

**Nivb Edelstahlkassette R12 für 12 Inst-geräte blind Höhe i/a 23/28mm**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung	Ja
---------------------------	----

**Form**

Form	Rund
------	------

**Abmessungen**

Einbautiefe	100 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Höhe	100 mm
Nenngroße	305 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R12
--------------------------------	-----

**Abmessungen**

Tiefe der Bodenbelagsaussparung	23 mm
---------------------------------	-------

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	3 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1,5 kN

**Ausstattung**

Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Leitungsauslässe	0

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

**Werkstoff**

Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK10
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

