



EKR1200BL1

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Avec évidement pour revêtement de sol

Oui

#### Forme

Forme

Rond

#### Dimensions

Profondeur de montage

100 mm

Diamètre d'installation

306 mm

Hauteur

100 mm

Taille nominale

305 mm

#### Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)

R12

#### Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement

23 mm

#### Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)

3 kN

Charge verticale appliquée sur une petite surface

1.5 kN

#### Equipement

Nombre de boîte d'appareillage

0

Nombre de sorties de câbles

0

#### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux

Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher

Oui

#### Matière

Matière

Acier inoxydable

Couleur

Acier inoxydable

#### Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher

Oui

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK10

Indice de protection IP

IP20

#### Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

**Illustrations | dessins**

