



EKR1200BL1

tehalit.VE-EE Pokrywa pełna EKR12 fi306 gres/płytką 23/28mm stal nierdzewna

Właściwości techniczne

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Kształt

Kształt Okrągły

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 100 mm

Średnica wbudowania 306 mm

Wysokość 100 mm

Rozmiar nominalny 305 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) R12

Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu 23 mm

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) 3 kN

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni 1,5 kN

Sprzęt

Liczba skrzynek wyjściowych 0

Liczba wyprowadzeń kablowych 0

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej Tak

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

Materialy

Materiał Stal szlachetna

Kolor Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak

Ilustracje | Rysunki

