



EKR1200BL1

Nivelleerbare cassette RVS rondx300mm hoogte 28mm blind

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking	Ja
-------------------------------	----

Vorm

Vorm	Rond
------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	100 mm
Inbouwdiameter	306 mm
Hoogte	100 mm
Nominale grootte	305 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R12
--	-----

Afmetingen

Dikte van tapijt uitsparing	23 mm
-----------------------------	-------

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	3 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	1,5 kN

Samenstelling

Aantal outlets	0
Aantal leidinguitlaten	0

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Materiaal

Materiaal	RVS
Kleur	RVS

Functionies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

