




WH11130105A



### basico: Poussoir avec face pour combinaison Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation 10 A

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 1

##### Matière

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

##### Dimensions

Hauteur 50 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 44.1 mm

Profondeur de montage 13.1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 13.1 mm

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

##### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Textes

Inscription Sans inscription

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui