



L00C

Sicherungsunterteil NH00 4x160A, mit Käfigklemme bis 70mm² für Sammelschiene

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|----------------------------------|-------|
| Nennstrom | 160 A |
| Nennstrom für Sicherungseinsätze | 6 A |
| | 10 A |
| | 16 A |
| | 20 A |
| | 25 A |
| | 32 A |
| | 35 A |
| | 40 A |
| | 50 A |
| | 63 A |
| | 80 A |
| | 100 A |
| | 125 A |
| | 160 A |

Sicherung

| | |
|-----------------|------|
| Sicherungsgröße | NH00 |
|-----------------|------|

Architektur

| | |
|-----------|---|
| Polanzahl | 4 |
|-----------|---|

Anschluss

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp Eingang | Käfigklemme |
|-------------------------------|-------------|

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Montage auf | Sammelschienensystem |
| Vertikale Montage möglich | Ja |

Leistung

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 10,60 W |
|---------------------------------------|---------|

Spannung

| | |
|-----------------------|-----|
| Isolationsspannung Ui | 8 V |
|-----------------------|-----|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP00 |
|--------------------------------|------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |