



FG21SD

**Verdeler IP54 geïsoleerd 1900 x 350 x 400 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 1900 mm |
| Breedte       | 360 mm  |
| Diepte        | 400 mm  |
| Dikte zijwand | 2 mm    |

**Veiligheid**

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP54                                      |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Type slot                                  | 3 mm dubbelbaardsluiting<br>Sleutelslot   |
| Slagvastheid IK                            | IK10                                      |

**Samenstelling**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 1 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 2 |

**Installatie, montage**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Gemonteerd op               | Vloermontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee          |

**Materiaal**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Kleur                   | Lichtgrijs          |
| RAL-code                | 7035                |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating       |
| Materiaal               | Metaal<br>Kunststof |

**Samenstelling**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Aantal verdelerrijen | 12 |
|----------------------|----|

**Deksel, deur**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 1   |
| Aantal sloten              | 1   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

**Stroom / temperatuur**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nominale stroom | 1600 A |
|-----------------|--------|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

Afbeeldingen | tekeningen

