



L01R

Podstawa bezpiecznikowa NH00 1P 160A 690VAC

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	160 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH00
---------------------------------	------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku wejściowego	Zacisk kłatkowy
------------------------------	-----------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	System szyn
Możliwość montażu pionowego	Tak

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,06 W
--	--------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	2500 V
---------------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP00
------------------------------------	------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak