



LOOM

Pojistkový spodek NH00, 4 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm²

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A

Pojistka

Velikost pojistky	NH00
-------------------	------

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Připojení

Typ vstupního konektoru/zástrčky	Klecová svorka
----------------------------------	----------------

Instalace, montáž

Montáž	Systém přípojníc
Možnost vodorovné montáže	Ano

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	4,35 W
--	--------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP00
-----------------	------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano