



L00R

Sicherungsunterteil NH00 3x160A, mit Käfigklemme bis 70mm² für 40mm Sammelschiene

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH000 - NH00
-----------------	--------------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Eingang	Käfigklemme
-------------------------------	-------------

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschienensystem
Vertikale Montage möglich	Ja

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6,51 W
---------------------------------------	--------

Spannung

Isolationsspannung Ui	8 V
-----------------------	-----

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja