



L00V

Knivsäkringsunderdel NH00, 6x100A, dubbla hållare för saml.skenor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	125 A
Märkström för säkringsinsats	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A

Säkring

Säkringsstorlek	NH00
-----------------	------

Arkitektur

Antal poler	6
-------------	---

Installation, montering

Montering	Skensystem
Vertikal montering möjlig	Ja

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	4,26 W
--	--------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja