# Produktdatenblatt
L00T

L00T

**Sicherungsunterteil NH00 6x160A Tandem, mit Käfigklemme bis 70mm², Sammelschiene**

## Technische Eigenschaften

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Nennstrom | 160 A |
| Nennstrom für Sicherungseinsätze | 6 A<br>10 A<br>16 A<br>20 A<br>25 A<br>32 A<br>35 A<br>40 A<br>50 A<br>63 A<br>80 A<br>100 A<br>125 A<br>160 A |

### Sicherung

| | |
|---|---|
| Sicherungsgröße | NH00 |

### Architektur

| | |
|---|---|
| Polanzahl | 6 |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschluss-/Steckertyp Ausgang | Käfigklemme |
| Anschluss-/Steckertyp Eingang | Käfigklemme |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Montage auf | Sammelschienensystem |
| Vertikale Montage möglich | Nein |

### Leistung

| | |
|---|---|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 10,80 W |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Isolationsspannung Ui | 8 V |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP00 |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |