



L00T

Sicherungsunterteil NH00 6x160A Tandem, mit Käfigklemme bis 70mm², Sammelschiene

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

Architektur

Polanzahl	6
-----------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ausgang	Käfigklemme
Anschluss-/Steckertyp Eingang	Käfigklemme

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschienensystem
Vertikale Montage möglich	Nein

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10,80 W
---------------------------------------	---------

Spannung

Isolationsspannung Ui	8 V
-----------------------	-----

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja