




L00T

Podstawa bezpiecznikowa NH00 tandem 2x3P 160A 690VAC

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	160 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH00
---------------------------------	------

Architektura

Liczba biegunów	6
-----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku wyjściowego	Zacisk kłatkowy
Typ złącza/wtyku wejściowego	Zacisk kłatkowy

Instalacja, montaż

Sposób montażu	System szyn
Możliwość montażu pionowego	Nie

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	10,80 W
--	---------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	8 V
---------------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP00
------------------------------------	------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak