



L00T

Knivsäkringsunderdel NH00, 6x100A, dubbla hållare för saml.skenor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

| | |
|------------------------------|-------|
| Märkström | 160 A |
| Märkström för säkringsinsats | 6 A |
| | 10 A |
| | 16 A |
| | 20 A |
| | 25 A |
| | 32 A |
| | 35 A |
| | 40 A |
| | 50 A |
| | 63 A |
| | 80 A |
| | 100 A |
| | 125 A |
| | 160 A |

Säkring

| | |
|-----------------|------|
| Säkringsstorlek | NH00 |
|-----------------|------|

Arkitektur

| | |
|-------------|---|
| Antal poler | 6 |
|-------------|---|

Anslutning

| | |
|-----------------------|------------|
| Anslutningstyp utgång | Korgklämma |
| Anslutningstyp ingång | Korgklämma |

Installation, montering

| | |
|---------------------------|------------|
| Montering | Skensystem |
| Vertikal montering möjlig | Nej |

Ström

| | |
|--|---------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 10,80 W |
|--|---------|

Spänning

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Nominell isolationsspänning U_i | 8 V |
|-----------------------------------|-----|

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP00 |
|---------------------|------|

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |