



B01831



Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 80x60 G

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

Altezza	60 mm
Larghezza	80 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	4160 - 4160 mm <sup>2</sup>

##### Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	7030
Colore	Grigio

##### Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

##### Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	Si
--------------------------	----

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

#### Illustrazioni | Disegni

