



B01831



Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 80x60 1 compartiment grise

Caractéristiques techniques

Dimensions

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                    | 60 mm                       |
| Largeur                    | 80 mm                       |
| Longueur                   | 2000 mm                     |
| Section intérieure / utile | 4160 - 4160 mm <sup>2</sup> |

Matière

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Matériau | Polyvinylchloride (PVC) |
| Code RAL | 7030                    |
| Couleur  | Gris                    |

Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK   | IK08 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

Conditions d'utilisation

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Température de service | 5 - 60 °C |
|------------------------|-----------|

Équipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Oui |
|-------------------------|-----|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Photos | dessins

