



FG21LD1

**Låsdon OBS! utgått**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Höjd	1900 mm
Bredd	350 mm
Djup	400 mm
Material tjocklek sidovägg	2 mm

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	3 mm dubbelspårås Specialverktyg
Slagtålighet IK	IK10

**Utrustning**

Antal sektioner i bredd	1
Antal öppningar för flänsplattor	2

**Installation, montering**

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

**Material**

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

**Utrustning**

Antal rader	12
-------------	----

**Skydd, dörr**

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Ja

**Elektrisk ström**

Märkström	1600 A
-----------	--------

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

**Illustrationer | teckningar**

