



BR6513019011

**Socle de goulotte montage frontale BR 68x130mm couv. 80mm de PVC noir graphite**

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|          |         |
|----------|---------|
| Hauteur  | 68 mm   |
| Largeur  | 130 mm  |
| Longueur | 2000 mm |

#### Cache, porte

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 1     |
| Largeur de la partie supérieure 1        | 80 mm |
| Largeur de la partie supérieure 2        | 0 mm  |
| Largeur de la partie supérieure 3        | 0 mm  |

#### Dimensions

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Section intérieure | 7580 - 7580 mm <sup>2</sup> |
|--------------------|-----------------------------|

#### Capacité

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 18 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 32 |

#### Compatibilité

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Format appareillages compatibles | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, appareillage modulaire |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

#### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

#### Matière

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité              |
| Couleur               | Noir graphite           |
| Code RAL              | 9011                    |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Indice de protection IP | IP40 |

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

#### Connectivité

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|--------------------------|-------------------------------|

#### Équipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Éclisses incluses       | Non |
| Avec film de protection | Oui |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

