



BR6513019016

**Parapetní kanál BR plast. 65130, dopr. bílá**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	68 mm
Šířka	130 mm
Délka	2000 mm

**Kryt, dveře**

Počet namontovatelných vík	1
Šířka horního dílu 1	80 mm

**Rozměry**

Vnitřní průřez vodiče	7580 - 7580 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------------

**Kapacita**

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)	18
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	32

**Přenos**

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek	Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
--	---

**Instalace, montáž**

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

**Materiál**

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP40
-----------------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

**Konektivita**

Spojení kanálu	Předem vybavený spojkami
----------------	--------------------------

**Vybavení**

Včetně kabelové příchytky	Ne
Počet přepážek	0
S ochrannou fólií	Ano

**Udržitelnost**

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

