



DAS802800ELN

DA200 fixation vérin 2,8 - 3,1m, anodise

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Profondeur | 65 mm |
| Largeur | 98 mm |
| Hauteur de montage | 2.8 - 3.1 m |
| Réglage de la hauteur | 300 mm |
| Section intérieure | 5400 - 5400 mm ² |
| Forme de la colonne | Rectangulaire |
| Largeur du couvercle | 80 mm |

Cache, porte

| | |
|--|---|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 1 |
|--|---|

Equipement

| | |
|-----------|-----|
| Réglable | Oui |
| Portatifs | Non |

Câble

| | |
|-----------------|--------|
| Entrée de câble | Dessus |
|-----------------|--------|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Montage au plafond possible | Oui |
| Convient au montage au sol | Oui |

Matière

| | |
|-----------------------|-----------|
| Matière | Aluminium |
| Traitement de surface | Anodisé |
| Couleur | Aluminium |

Configuration

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Nombre de côtés pour l'installation | Simple face |
|-------------------------------------|-------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

Illustrations | dessins

