



M-T5022

Stahlblechtür IP40 500x2200 (BxH) lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	2096 mm
Breite	495 mm
Tiefe	20 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Anschlagtür

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

Schutzart IP	IP40
--------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja