




FWKP6006089016

**T-Stück FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Feuerwiderstandsklasse | EI90 |
|------------------------|------|

**Architektur**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Anzahl der brennbaren Seiten | 4 |
|------------------------------|---|

**Konfiguration**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Schnittkaschierend | Ja |
|--------------------|----|

**Installation, Montage**

|              |    |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

**Abmessungen**

|             |        |
|-------------|--------|
| Höhe        | 60 mm  |
| Innenhöhe   | 55 mm  |
| Breite      | 60 mm  |
| Innenbreite | 55 mm  |
| Länge       | 260 mm |
| Mass a      | 160 mm |
| Mass b      | 260 mm |

**Werkstoff**

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| Oberfläche | Lackiert |

**Ausstattung**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Ummantelungswerkstoff | Stahl |
|-----------------------|-------|

**Werkstoff**

|            |               |
|------------|---------------|
| Farbe      | Verkehrsweiss |
| RAL Nummer | 9016          |

**Ausstattung**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Mit Schutzfolie | Ja |
|-----------------|----|

**Geeignet für**

|                |  |
|----------------|--|
| FWK plus 60x60 |  |
|----------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

