



1106891



TMG-6/2 Türstation für Türlautsprecher 6/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA

Technische Eigenschaften

Werkstoff	
Farbe	Messing
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Funktionen	
Türkommunikationsart	Audio
Werkstoff	
Werkstoff	Metall Edelstahl
Glanzgrad	Matt
Werkstoff Ruftaster	Edelstahl
Oberfläche	PVD
Abmessungen	
Dicke Putzausgleich	12 mm
Materialstärke	2 mm
Spannung	
Betriebsspannung LED	12 - 12 V
Bedienelemente und Anzeigen	
Anzahl Ruftasten	6
Kompatibilität	
Installationstechnik für Türkommunikation	1+n-Audio 2Draht i2Audio
Texte	
Gehäuse	Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
Montageart	Für senkrechte Montage
Dichtung	Mit Fugendichtungsband