



HZI825

ATS-Steuerung nur für Lastumschalter (HIB*)

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	240 - 415 V
---	-------------

Architektur

Bussystem	MODBUS
-----------	--------

Anschluss

Anschlussquerschnitt Ausgang massiver Leiter	1,5 - 2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt Ausgang flexibler Leiter	1,5 - 2,5 mm ²
Anschluss-/Steckertyp Bussystem	RS485
Anschlussart Bus Eingang	Schraubanschluss
Anschlussart Eingang	Schraubanschluss
Typ der Ausgangsverbindung	Schraubanschluss

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	4
Anzahl der Eingänge	5
Ausführung Bedientableau	LCD

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 70 °C

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Leistung

Verbrauchte Leistung in W	10 W
---------------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP4X
--------------------------------	------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment des Steuerungs- und Hilfskontaktstromkreises	0,58 - 0,58 Nm
---	----------------