



6019303502

#### Tekniska egenskaper

##### Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

##### Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

##### Dimensioner

Höjd	76 mm
Bredd	218 mm
Djup	56 mm

##### Utrustning

Med kabelgång	Ja
---------------	----

##### Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

##### Tillbehör

Med ramskydd	Ja
--------------	----

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK05

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

##### Text

Utförande	För horisontell montering
Försegling	Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan

##### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja