




HW1M310DE



**Air Circuit Breaker HW1 55 kA 1000 A 3P Drawout for sentinel Energy TU**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	1000 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	55 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	55 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	55 kA

**Levensduur**

Maximale aantal mechanische schakelingen	25000
--	-------

**Samenstelling**

Aantal hulpcontacten als wisselcontact	3
--	---

**Spanning**

Nominale isolatiespanning $U_i$	1000 V
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	12000 V
Type voeding	AC

**Weerstand**

Inwendige weerstand	50 $\mu\Omega$
---------------------	----------------

**Uitvoering**

Aantal polen	3
Uitvoering component	Uitrijbaar
Pooltype	3P3D

**Afschakeling**

Responstijd bij sluiten	45 ms
-------------------------	-------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	110,20 W
----------------------------------	----------

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

