



SPA090

Steckmodul 1P T1+T2 L-N SPA9xxx

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Max. Ableitvermögen (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
--	-------

Netzform

Netzform	TN-C TN-S TT
----------	--------------------

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
--------------	----------------

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Ja
----------------------	----

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Spannung

Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1	1,20 kV
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1	264 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	240 - 415 V
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-11	1,7 kV

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	47,3 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	67,3 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Mit Kontrollleuchte	Ja
---------------------	----

Normen

Anforderungsklasse IEC 61643	T1 T2
------------------------------	----------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja