



VU60UA

Щит на 60(70) модулів, в/у з металевими дверями, без клем, VOLTA

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Обладнання

Кількість рейок	5
Кількість рядів щита	5
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Ні

Емність

Кількість модулів 60

Функції

З вводами для трубопроводів Так

Розміри

Висота	880,50 mm
Ширина	348 mm
Глибина	94,50 mm
Вбудована ширина	335 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи 1

Розміри

Вбудована глибина	89 mm
Кількість модулів за шириною	60

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Ні

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Матеріали

Матеріал	Пластик
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Ні
Має монтажну пластину	Ні

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Замикається на замок
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

Відповідність RoHS Так