



5310511



TUP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 UP Alu STABILA

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Einbautiefe Gehäuse	55 mm
---------------------	-------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
-------	-----------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
----------------------	-------

Werkstoff

Werkstoff	Aluminium
Glanzgrad	Matt
Werkstoff Ruftaster	Aluminium Edelstahl
Oberfläche	Eloxiert

Abmessungen

Dicke Putzausgleich	11 mm
Materialstärke des Unterputzgehäuses	0,80

Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	10
------------------	----

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	1+n-Audio 2Draht i2Audio
---	--------------------------------

Texte

Gehäuse	Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
Montageart	Für senkrechte Montage
Dichtung	Mit Fugendichtungsband