



WNT912



IP55

Tecla simple con ind. luminoso, gris

Características técnicas

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Materiales

Colour Gris
 Contiene material reciclado (% del peso total del plástico) 0 %
 Código RAL 7011
 Acabado de la superficie Mate
 Material Plástico
 Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 71 mm
 Anchura 71 mm
 Profundidad 27 mm

Capacidad

Número de módulos 2

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Cerrojo de bayoneta

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Equipo

Ventana de control / salida de luz Sí

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP55
 Resistencia al impacto IK IK05
 Utilizable en una clase de protección IP superior IP55 con tapa cerrada

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

Texto

Tipo de montaje Instalación en estructuras de montaje en superficie o empotradas
 Iluminación Para circuito iluminación y control
 Pulsador También para aplicaciones KNX: pulsador, de 1 elemento y pulsador de grupo, de 1 elemento
 Pulsador/interruptor basculante Para interruptores basculantes
Para pulsadores basculantes iluminados
Para conmutador/conmutador cruzado

Identificación

Disposición de montaje Elemento monobloc

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí
 Conforme REACH Sí
 Conforme RoHS Sí