



L14D

**Sicherungsunterteil DII E27 1x 25A Hutschiene Schraubanschluss Abdeckung Keramik**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Nennstrom                        | 25 A |
| Nennstrom für Sicherungseinsätze | 2 A  |
|                                  | 4 A  |
|                                  | 6 A  |
|                                  | 10 A |
|                                  | 13 A |
|                                  | 16 A |
|                                  | 20 A |
|                                  | 25 A |

**Installation, Montage**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 1 |
|-----------|---|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Leistung**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 4,30 W |
|---------------------------------------|--------|

**Sicherung**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Sicherungsgröße | DII - DIII |
|-----------------|------------|

**Lieferumfang**

|            |    |
|------------|----|
| Mit Deckel | Ja |
|------------|----|

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 25 mm |
| Breite | 44 mm |
| Länge  | 75 mm |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |