




L14D

DII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E27 1P

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	25 A
Nazivna struja osigurača	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Arhitektura

Broj polova	1
-------------	---

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	4,30 W
-----------------------------	--------

Osigurač

Veličina osigurača	DII - DIII
--------------------	------------

Opseg isporuke

Sa poklopcem	Da
--------------	----

Dimenzije

Visina	25 mm
Širina	44 mm
Dužina	75 mm

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da