




L14D

**DII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E27 1P**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Nazivna struja           | 25 A |
| Nazivna struja osigurača | 2 A  |
|                          | 4 A  |
|                          | 6 A  |
|                          | 10 A |
|                          | 13 A |
|                          | 16 A |
|                          | 20 A |
|                          | 25 A |

**Instalacija, montaža**

|               |          |
|---------------|----------|
| Montiranje na | DIN šina |
|---------------|----------|

**Arhitektura**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj polova | 1 |
|-------------|---|

**Frekvencija**

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 50 Hz |
|-------------|------------|

**Snaga**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Ukupni gubitak snage pri IN | 4,30 W |
|-----------------------------|--------|

**Osigurač**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Veličina osigurača | DII - DIII |
|--------------------|------------|

**Opseg isporuke**

|              |    |
|--------------|----|
| Sa poklopcem | Da |
|--------------|----|

**Dimenzije**

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 25 mm |
| Širina | 44 mm |
| Dužina | 75 mm |

**Održivost**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |