




L14D

Pojistkový spodek DIL (E27) 1pól., se šroubem M5, s krytem

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	25 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Architektura

Počet pólů	1
------------	---

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	4,30 W
--	--------

Pojistka

Velikost pojistky	DII - DIII
-------------------	------------

Rozsah dodávky

S krytem	Ano
----------	-----

Rozměry

Výška	25 mm
Šířka	44 mm
Délka	75 mm

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano