



HW2E312FE

Int.automático ACB HW2 1250A 3P 66kA fijo p.unidad disparo sentinel Energy

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1250 A
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)	66 kA
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2	66 kA
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2	66 kA

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

Arquitectura

Número de polos	3
Tipo de polo	3P3D

Disparo

Tiempo de respuesta al cierre	50 ms
-------------------------------	-------

Arquitectura

Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
--------------------------------------	------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí