



VU60NK

**Mauerkasten, Volta, UPV, 5x12PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Ausstattung**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen           | 5    |
| Anzahl Reihen                 | 5    |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

**Kapazität**

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 60 |
|---------------|----|

**Funktionen**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

**Abmessungen**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Höhe                        | 880 mm   |
| Breite                      | 348 mm   |
| Tiefe                       | 94.50 mm |
| Einbauhöhe                  | 865 mm   |
| Einbaubreite                | 314 mm   |
| Einbautiefe                 | 90 mm    |
| Breite in Teilungseinheiten | 12       |

**Anschlussmöglichkeiten**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Werkstoff**

|            |            |
|------------|------------|
| Werkstoff  | Kunststoff |
| RAL Nummer | 7035       |
| Farbe      | Lichtgrau  |

**Ausstattung**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte       | Nein |

**Sicherheit**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Schutzklasse      | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK07            |
| Schliessungstyp   | Ohne Schloss    |
| Glühdrahttest     | 650 °C          |

**Nachhaltigkeit**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |